

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas EOC, Maksimalios svėrimo ribos: 60kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479606 60
GTIN	4045761192317
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstyklės.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatinio nuskaitymo perjungimu (tikslėnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

## Techninis aprašymas

Kalibravimas	K2
Atkartojimas	20 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 60 kg
Minimalus vieneto svoris	20 g
Reguliavimo laikas	2 s
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	20 g
Svoris neto	5,2 kg
Svėrimo plokštės matmenys	300×300 mm
Gamintojo pavadinimas	Tipas EOC
Padalos vertė	10 g
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

## Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 100 kg	027700 100
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180