

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas EOC, Maksimalios svėrimo ribos: 6kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479606 6
GTIN	4045761192447
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstyklės.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatinio nuskaitymo perjungimu (tikslėnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Techninis aprašymas

Minimalus vieneto svoris	2,5 g
Gamintojo pavadinimas	Tipas IOC
Kalibravimas	K2
Padalos vertė	1 g
Atkartojimas	2 g
Svoris neto	5,2 kg
maksimalios svėrimo ribos	0 - 6 kg
Reguliavimo laikas	2 s
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	2 g
Svėrimo plokštės matmenys	300×300 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50