

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas IOC su kalibravimo protokolu, Maksimalios svėrimo ribos: 30kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479608 30
GTIN	4045761207271
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstykles.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslusnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Platforminės svarstyklės **su kalibravimo protokolu** (pasirinktinai kalibravimą galima užsakyti kodu Nr. 479609.) Daugybė (pasirinktinai) duomenų sąsajų suteikia galimybę patogų svėrimo duomenų perdavimą. Pasirinktinai: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimas Nr. 479609 dyd. 30.

Pastaba:

Tinkamam kalibravimui reikalinga svarstyklių įrengimo vieta. Užsakykite kalibravimą kodu 479609 ir nurodykite įrengimo vietą.

Techninis aprašymas

maksimalios svėrimo ribos	0 - 30 kg
Padalos vertė	5 g
Svoris neto	5,2 kg
Svėrimo plokštės matmenys	400×300 mm
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	10 g
Reguliavimo laikas	2 s
Gamintojo pavadinimas	Tipas IOC
Atkartojimas	10 g
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Minimalus vieneto svoris	10 g
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50