

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas IOC su kalibravimo protokolu, Maksimalios svėrimo ribos: 150kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479608 150
GTIN	4045761207196
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstyklės.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslusnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Didelis mobilumas dėl optimalaus akumulatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
- Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
- Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
- Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Platforminės svarstyklės **su kalibravimo protokolu** (pasirinktinai kalibravimą galima užsakyti kodu Nr. 479609.) Daugybė (pasirinktinai) duomenų sąsajų suteikia galimybę patogų svėrimo duomenų perdavimą. Pasirinktinai: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimas Nr. 479609 dyd. 300.

Pastaba:

Tinkamam kalibravimui reikalinga svarstyklių įrengimo vieta. Užsakykite kalibravimą kodu 479609 ir nurodykite įrengimo vietą.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	20 g
Reguliavimo laikas	2 s
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	50 g
Atkartojimas	50 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 150 kg
Svėrimo plokštės matmenys	500×400 mm
Minimalus vieneto svoris	50 g
Svoris neto	5,2 kg
Gamintojo pavadinimas	Tipas IOC
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 150 kg	027700 150
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180