

**BENNING****Skaitmeninės srovės matavimo replės, Gamintojo pavadinimas: CM11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473305 CM11
GTIN	4014651440678
Produktų klasė	47A

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas ir ergonomiškas plastikinis korpusas su apšviestu LC ekranu. Saugus kintamosios ir nuolatinės srovės matavimas neatidarant srovės grandinės. Matavimo / maksimalios vertės nustatymas; santykinis matavimas.

**Paskirtis:**

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Idealiai tinka ieškant elektros įrenginių, valdymo prietaisų ir sunkvežimių elektronikos gedimų. Tikslus nedidelių AC/DC srovių matavimas (nuotėkio ir skirtuminė srovės).

**Standartas:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Rodmenų apimtis	6000

maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	23 mm
Pagrindinis tikslumas	1 %
Varža	0,1 Ω – 600 kΩ
Kintamoji įtampa AC	0,01 V – 600 V
Kintamoji srovė AC	0,1 mA – 20 A
Nuolatinė įtampa DC	0,01 V – 600 V
Garsinis laidumo testas	0 – 100 Ω
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX / MIN
Gamintojo pavadinimas	CM11
Viršįtampio kategorija	KAT IV 300 V
Nuolatinė srovė DC	0,1 mA – 10 A
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

## Paslaugos

Kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027050 D
DAkS kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027060 D

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------