

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-423, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094471 10
GTIN	10076490053465
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-423. PU nitrilo sluoksnis vandens pagrindu. Be silikono ir DMF. Atsparus karščiui iki 100 °C. Ypač tinka sausų arba alyvuotų detalių supjovimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti drėgniems daiktams	gerai
Kvėpuoja	gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Dangos medžiaga	PU/Nitrilas
EN 388 Atsparumas pradūrimui	2
be silikono	taip

EN 388 Atsparumas dilimui	4
EN 388 Atsparumas įplėšimams	3
Lietimo pojūtis	gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
Be DMF	taip
Pirštinių dydis	10
Tinkama forma	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Mezgimo technologija	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	INTERCEPT™
Danga	PU/Nitrilas
Medžiaga	PU/Nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilkos / žaliosios citrinos spalvos
Norma	EN 407
Svoris	30 g
Ilgis	225 mm
Paskirtis	daugkartin.

Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės