


**BENNING****Prietaisų bandiklis, Tipas: ST725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473400 ST725
GTIN	4014651503168
Produktų klasė	47A

**Aprašymas****Modelis:**

Prietaisų su autonomiais pajungimo elementais patikra, tokių kaip elektronika valdomi prietaisai/įrankiai, informacijos bei komunikacijos technikos prietaisai bei prietaisai, kuriuos galima tikrinti tik prijungus prie el. tinklo, pagal VDE 0701-0702, DGUV 3 direktyvą.

**Paskirtis:**

**Automatinė patikros eiga** su rodmenimis gerai/ blogai I, II ir III klasės prietaisams bei laidų testavimui. VDE ribinės vertės nustatytos iš anksto. **Matavimo verčių kaupiklis**, skirtas 999 patikros objektams, rezultatai nuskaitomi per mikro**USB** sąsają. Atsisiųsti programinę įrangą patikros protokolų kūrimui MS Excel. Integruotas faktinio laiko laikrodis leidžia užfiksuoti matavimo duomenų datą. Apsauginio laido / sąlyčio srovė skirtuminės srovės matavimų metu, tiesioginio matavimo metodas (maitinimas iš el. tinklo) ir atsarginės nuotėkio srovės metodas (su baterijomis).

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su dėklu, taip pat su tikrinimo laidu su krokodiliniu gnybtu, el. tinklo laidu, silpnųjų srovių įtaiso laidu, 6 baterijomis Nr. 081561 LR6, mikro USB laidu, programine įranga (CD) ir naudojimo instrukcija.

**Priedai pasirinktinai:**

Spausdintuvas

**Techninis aprašymas**

Apsauginio laido varža	0,05 - 20 $\Omega$
Įtampa	50 - 270 V
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	30 - 150 mA
Aukštis	55 mm
Gamintojo pavadinimas	ST725
Bandomoji srovė	$\pm$ 200 (DC) mA
Bandomoji įtampa	250 / 500 (DC) V
Ilgis	270 mm
Plotis	115 mm
Izoliacijos varža	0,1 - 20 M $\Omega$
Apsauginio laido / sąlyčio srovė	0,1 - 20 mA
Svoris	1,1 kg
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	USB sąsaja
Kalibravimas	I10
Produkto rūšis	Multimetras

## Paslaugos

Kalibravimo/Elektroninių prietaisų tikrintuvas pagal VDE 0701 / 0702 standartus Tipas S

027140 S