

Garant**1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953857 32
GTIN	4062406097257
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953857: 1 vnt.

GARANT perjungiamo terklė Nr. 640025 dyd. 1/2: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250: po 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 641329 dyd. 295: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 641629 dyd. 1/2: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 642229 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	250 mm
Plotis G	10
Svoris	4,26 kg
Įrankių skaičius	32
Gylis G	24

Gylis	600 mm
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×24
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642229 32
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642229 21
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642229 24
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953857	952001 953857
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642229 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642229 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642229 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642229 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642229 10

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642229 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642229 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642229 11
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 34 mm	642229 34
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642229 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642229 8
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642229 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642229 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642229 15
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642229 14
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2