


Garant**Replių rinkinys, įrankių skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954231 5
GTIN	4062406097271
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954231: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713440 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	600 mm
Plotis G	8
Gylis G	24
Plotis	200 mm
Įrankių skaičius	5
Svoris	1,554 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954231	952001 954231
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos visas ilgis 250 mm	706000 250
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm	706001 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713440 200
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180