

Dirbtuvėms skirtų priedų rinkinys, įrankių skaičius: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954986 9
GTIN	2050002005112
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954986: 1 vnt.
 GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081505 dyd. 125: 1 vnt.
 Čiuptuvinis griebtuvus Nr. 081610 dyd. 500: 1 vnt.
 HOLEX teleskopinis paieškos veidrodėlis Nr. 081630 dyd. 30: 1 vnt.
 EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. R: 1 vnt.
 UVEX apsauginiai akiniai Nr. 096515 dyd. CLEAR: 1 vnt.
 HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. AM: 1 vnt.
 Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 845010 dyd. 10: 1 vnt.
 GARANT universalus peilis Nr. 845020: 1 vnt.
 Teleskopinė patikros lempa Nr. 081665: 1 vnt.
 Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×24
 Plotis: 250 mm
 Gylis: 600 mm
 Plotis G: 10
 Gylis G: 24

Techninis aprašymas

Plotis	250 mm
--------	--------

Įrankių skaičius	9
Gylis	600 mm
Gylis G	24
Plotis G	10
Modelis	su įrankių rinkiniu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Bukas pincetas, galiukai 3 mm pločio, 145 mm, forma 40 Medžiaga AM	727550 AM
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Tipas 125 mm	081505 125
Permanentinis žymeklis Žymeklio spalva R	085130 R
Teleskopinis apžiūros šviestuvus	081665
Komfort apsauginiai akiniai uvex i-vo Stiklų tamsinimas CLEAR	096515 CLEAR
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Tipas 130 mm	081505 130
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954986	952001 954986
Teleskopinis paieškos veidrodis Veidrodžio matmenys 30 mm	081630 30
Griebtuvas Ilgis 500 mm	081610 500