

**HOLEX****1/2 ir 1/4 colio galvučių rinkinys, Įrankių skaičius: 41****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 953860 41     |
| GTIN             | 4062406097653 |
| Produktų klasė   | 91A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953860: 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė 1/4 colio galvutė Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė atsuktuvo 1/4 colio galvutė Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5: po 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio terkšlė Nr. 632090 dyd. 1/4: 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio ilgintuvas Nr. 632420 dyd. 50; 150: po 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio įstatoma rankena Nr. 632840 dyd. 150: 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena 1/4 colio Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio kardaninis lankstas Nr. 633520 dyd. 1/4: 1 vnt.

HOLEX 1/2 colio terkšlė Nr. 640190 dyd. 1/2: 1 vnt.

HOLEX 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641020 dyd. 125; 250: po 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641320 dyd. 295: 1 vnt.

HOLEX 1/2 kardaninis lankstas Nr. 641620 dyd. 1/2: 1 vnt.

HOLEX 12-briaunė 1/2 colio galvutė Nr. 642120 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė atsuktuvo 1/2 colio galvutė Nr. 643220 dyd. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

|                  |    |
|------------------|----|
| Įrankių skaičius | 41 |
|------------------|----|

|   |                    |
|---|--------------------|
| Svoris                                  | 4,193 kg           |
| Gylis G                                 | 24                 |
| Plotis                                  | 250 mm             |
| Gylis                                   | 600 mm             |
| Plotis G                                | 10                 |
| Modelis                                 | su galvutėmis      |
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm              |
| Stalčiaus užpildymo lygis G             | 10×24              |
| Pavaros keturbriaunis                   | 1/2 in             |
| Pavaros keturbriaunis                   | 1/4 in             |
| Produkto rūšis                          | Putplasčio įdėklas |

## Priedai

|   |               |
|---|---------------|
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm   | 641020 255    |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm                                      | 642120 24     |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm                                      | 642120 30     |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm  | 631020 6      |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm  | 631020 9      |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm   | 641020 130    |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm  | 631020 7      |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas<br>Šešiabriaunis 5 mm                | 631720 5      |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm                                     | 643220 14     |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm                                       | 631020 10     |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm                                       | 631020 13     |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm                                      | 642120 13     |
| Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo<br>putplasčio komplektui 953860 | 952001 953860 |

|  |            |
|--|------------|
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm                       | 642120 27  |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm                       | 642120 22  |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm                       | 642120 19  |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm                       | 642120 32  |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm                      | 643220 12  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm                         | 631020 8   |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm                       | 642120 17  |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas<br>Šešiabriaunis 3 mm | 631720 3   |
| Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm                        | 641320 295 |
| Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4                     | 632090 1/4 |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm                               | 632420 50  |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm                       | 642120 18  |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm                      | 643220 10  |
| Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm                        | 633029 116 |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas<br>Šešiabriaunis 4 mm | 631720 4   |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm                       | 643220 8   |
| Perjungiamo terklė, 1/2 colio su išmetikliu                          | 640220     |
| Perjungiamo 1/2 colio terklė su išmetikliu Tipas 1/2                 | 640190 1/2 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm                       | 631020 4,5 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm                       | 642120 15  |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm                       | 642120 21  |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm                              | 632420 150 |
| Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150                          | 632840 150 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm                         | 631020 4   |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm                       | 642120 14  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm                       | 631020 5,5 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm                         | 631020 5   |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm                       | 642120 16  |

|  |            |
|--|------------|
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm | 643220 6   |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm  | 631020 11  |
| 1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4        | 633520 1/4 |
| 1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2        | 641620 1/2 |