

Garant

Varstomų durų komplektas, Naudingasis gylis 1350 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2000mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993321 2000
GTIN	4062406097929
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Varstomos durys iš vidinės pusės sustiprintos, varstomos rankena **su cilindrine spyna**. Lengva pakeisti ir pritaikyti kitoms GARANT užraktų sistemoms. Stelažo sekcijas už varstomų durų galima papildyti ištraukiamais padėklais. Durų atsidarymo kampas 180° leidžia lengvai ištraukti lentynas.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Techninis aprašymas

tinka lentynoms, kurių aukštis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	2000 mm
Durelių priekis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
medžiagos storis	1,5 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai

Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 1350 mm
Plotis	1020 mm
Gylis	80 mm
tinka stelažams, kurių naudingasis plotis	920 mm
Produkto rūšis	Varstomos durys