

Garant

Varstomų durų komplektas, Naudingasis gylis 1350 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2500mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993321 2500
GTIN	4062406097936
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Varstomos durys iš vidinės pusės sustiprintos, varstomos rankena **su cilindrine spyna**. Lengva pakeisti ir pritaikyti kitoms GARANT užraktų sistemoms. Stelažo sekcijas už varstomų durų galima papildyti ištraukiamais padėklais. Durų atsidarymo kampas 180° leidžia lengvai ištraukti lentynas.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Durelių priekis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
Aukštis	2500 mm
medžiagos storis	1,5 mm

Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 1350 mm
Plotis	1020 mm
Gylis	80 mm
tinka stelažams, kurių naudingasis plotis	920 mm
Produkto rūšis	Varstomos durys