

Garant

Ištraukiama lentyna stelažui, Naudingasis gylis 950 mm, Lentynos ištraukimo ilgis: 70%

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993111 70
GTIN	4062406097707
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Ištraukiama lentyna **su užlenktais kraštais iš 3-jų pusių** (35 mm aukščio) ir patogia **stumiama rankena**. Galima montuoti kas 50 mm. Ištraukiamą padėklą galima sumontuoti ir už varstomų durų. **Ištraukimo blokatorius** - ištraukiamas padėklas įvažiuoja į bėgelį. **Papildomai užraktas šonuose** - kaiščiai bėgeliuose. Šis fiksatorius suveikia, kai padėklai įstumiami. Užraktas paprastai atrakinamas patraukus rankeną (valdymas viena ranka). Pilnai ištraukus padėklą, jis vėl užsifiksuoja bėgelyje (dviguba fiksacija). Galima krauti kranu, kai padėklai pilnai ištraukti, nes ištraukiamas padėklas būna užfiksuotas. **Leistinoji apkrova 1000 kg**, kai svoris paskirstytas tolygiai. Ištraukiami padėklai tiekiami su etiketėmis, kuriose nurodoma jų keliamoji galia.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu**.

Pastaba:

Dengiamoji plokštė iš buko Multiplex Nr. 993170 gali būti dedama į ištraukiamus padėklus.

Techninis aprašymas

Ištraukiamos lentynos keliamoji galia	1000 kg
Ištraukiamos lentynos įstatymo aukštis	300 mm
Lentynos ištraukimo ilgis	70 %

Paskirtis	Sunkių daiktų stelažas
medžiagos storis	1,5 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	1000 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 950 mm
Aukštis	300 mm
Plotis	1320 mm
Gylis	900 mm
Naud. aukštis	35 mm
Naudingas plotis	1240 mm
Naudingasis gylis	800 mm
kai sekcijos naudingasis plotis	1320 mm
Produkto rūšis	Ištraukiama lentyna