

Garant

Varstomų durų komplektas, Naudingasis gylis 950 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2500mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993331 2500
GTIN	4062406097950
Produktų klasė	91W

Aprašymas**Modelis:**

Varstomos durys iš vidinės pusės sustiprintos, varstomos rankena **su cilindrine spyna**. Lengva pakeisti ir pritaikyti kitoms GARANT užraktų sistemoms. Stelažo sekcijas už varstomų durų galima papildyti ištraukiamais padėklais. Durų atsidarymo kampas 180° leidžia lengvai ištraukti lentynas.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Techninis aprašymas

Durelių priekis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
Aukštis	2500 mm
medžiagos storis	1,5 mm

Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 950 mm
Plotis	1420 mm
Gylis	80 mm
tinka stelažams, kurių naudingasis plotis	1320 mm
Produkto rūšis	Varstomos durys