

**Garant**

**Pristatomas sunkių daiktų stelažas su 1 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna, Naudingasis gylis 950 mm, Aukštis: 2000mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	993431 2000
GTIN	4062406098025
Produktų klasė	91W

**Aprašymas****Modelis:**

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su **3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis** (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu. Su uždarymo strypu (išsitraukimo blokatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (4 dalių).

**Spalva:**

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažytos milteliniu būdu**.

**Pastaba:**

- **Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.**
- **Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310 – 993316.**
- **Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm<sup>2</sup>, paskirstyta apkrova kiekvienam m<sup>2</sup> 3290 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

## Techninis aprašymas

Ištraukiamos lentynos keliamoji galia	1000 kg
Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos)	4000 kg
Naud. aukštis	1890 mm
100 % ištraukiamų lentynų skaičius	3
Viršutinės perdangos keliamoji galia	500 kg
Aukštis	2000 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos aukštis	35 mm
medžiagos storis	2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	1000 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	4000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Naudingasis gylis 950 mm
Plotis	1420 mm
Gylis	970 mm
Naudingas plotis	1320 mm
Naudingasis gylis	950 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis	1240 mm
Naudingasis ištraukiamos lentynos gylis	800 mm
Padėklų sandėliavimas	Padėklų skersinis sandėliavimas
Produkto rūšis	Sunkių daiktų stelažas