

Garant

Pristatomas sunkių daiktų stelažas su 1 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna, Naudingasis gylis 1350 mm, Aukštis: 2000mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 993411 2000 |
| GTIN | 4062406097981 |
| Produktų klasė | 91W |

Aprašymas**Modelis:**

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su **3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis** (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu. Su uždarymo strypu (išsitraukimo blokatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (4 dalių).

Spalva:

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažytos milteliniu būdu**.

Pastaba:

- **Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.**
- **Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310 – 993316.**
- **Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm², paskirstyta apkrova kiekvienam m² 3290 kg/m².**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|--|
| Sekcijos apkrova (atskiros sekcijos) | 4000 kg |
| Viršutinės perdangos keliamoji galia | 500 kg |
| 100 % ištraukiamų lentynų skaičius | 3 |
| Ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 1000 kg |
| Naudingasis ištraukiamos lentynos aukštis | 35 mm |
| Aukštis | 2000 mm |
| Naud. aukštis | 1890 mm |
| medžiagos storis | 2 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 1000 kg |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 4000 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | Naudingasis gylis 1350 mm |
| Plotis | 1020 mm |
| Gylis | 1370 mm |
| Naudingas plotis | 920 mm |
| Naudingasis gylis | 1350 mm |
| Naudingasis ištraukiamos lentynos plotis | 830 mm |
| Naudingasis ištraukiamos lentynos gylis | 1200 mm |
| Padėklų sandėliavimas | Padėklų išilginis sandėliavimas |
| Produkto rūšis | Sunkių daiktų stelažas |