

Garant**Juostų kabykla su ratukais, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918601 12

GTIN

4062406098070

Produktų klasė

91P

Aprašymas**Modelis:**

Rėmai ir **viršus** iš 4-briaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, universaliems bėgeliams ir pan. pakabinti.

Srieginės įvorės rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. **4 valdomi ratukai** (2 iš jų su fiksoviais, Ø **125 mm**) su pilku, trinčiais atspariu guminiu patiesalu ABS plastikiniame korpuse) ir didelė stumiamoji rankena su Haptoprene® apvalkalu užtikrina saugų darbą.

Paskirtis:

Galima kabinti lentynas, dėžučių ir brėžinių laikiklius, Multifix bėgelius, skersinius bei 1000 dydžio perforuotas sienes.

Tiekimo sudėtis:

- 1 918603 dyd. 1700 medžiagų vežimėlis,
- 1 918603 dyd. 950 traversa,
- 6 918604 dyd. 75 papildomi kabliai 75 mm,
- 6 918604 dyd. 150 papildomi kabliai 150 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Svoris	40 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	1100 mm
Tinklelis kabinimui	50 mm
Ratukų medžiaga	Žymių nepaliekanti poliuretano danga
maksimali keliamoji galia	200 kg
Ratuko Ø	125 mm
Plotis be rankenos	1000 mm
Gylis	700 mm
Naudingas plotis	920 mm
Tipas	1700/12
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	1370 mm
Aukštis	1700 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Juostų kabykla su ratukais

Priedai

Stumiamoji rankena Spalva BLACK	920135 BLACK
Papildomi kabliai Darbinės dalies ilgis 150 mm	918604 150
Valdomi ratukai Tipas 1	920137 1
Traversa Tinka naudingajam pločiui 920 mm	918603 920
Stumiamoji rankena Spalva BLUE	920135 BLUE
Valdomi ratukai Tipas 2	920137 2
Papildomi kabliai Darbinės dalies ilgis 75 mm	918604 75

