

Garant**Vežimėlis, Permatomų dėžučių skaičius: 55****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

918610 55

GTIN

4062406098117

Produktų klasė

91P

Aprašymas**Modelis:**

Rėmas iš 4-briaunio plieninio vamzdžio 60×40×2 mm. Viršus iš lakštinio plieno, dengto juodu ABS plastiku. **4 valdomi ratukai** (2 iš jų su fiksatoriais, **125 mm Ø**) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebule su ratukais ir 2 stumiamomis rankenomis iš Haptoprene® užtikrina stabilią padėtį bei saugų judėjimą dirbtuvėse. **Permatomos dėžutės**, 4-ių dydžių, iš skaidraus **ABS plastiko**, saugo daiktus nuo dulkių. Laikomi daiktai išimami permatomą dėžutę pavertus į priekį. Montavimo tikslais dėžutes galima išimti ir sudėti vieną į kitą.

Paskirtis:

Biriems ir smulkiems daiktams laikyti.

Komplektacija:

Permatomos dėžutės priekinei pusei: 18 vnt. 80×63×70 mm; 15 vnt. 100×97×108 mm; 3 vnt. 175×140×160 mm

Permatomos dėžutės galinei pusei: 16 vnt. 128×128×133 mm; 3 vnt. 175×140×160 mm

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Plotis	880 mm
Gylis	600 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
Ratukų medžiaga	Žymių nepaliekanti poliuretano danga
Plotis be rankenos	680 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Svoris	67 kg
Aukštis	1310 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Vežimėlis

Priedai

Stumiamoji rankena Spalva BLACK	920135 BLACK
Valdomi ratukai Tipas 1	920137 1
Valdomi ratukai Tipas 2	920137 2
Stumiamoji rankena Spalva BLUE	920135 BLUE