

Garant**Medžiagų laikymo stovas (ritininis stovas), Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919904 1
GTIN	4062406098131
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtai ant 5 kojų stovintis stovas medžiagoms, cinkuotas plieninis velenas (Ø 50 mm) ir tolygiai reguliuojamas aukštis. Plieninį veleną galima antveržlėmis nuleisti arba pakelti 25 mm, todėl galima pasirinkti: dirbti su šoniniu ribotuvu ar be jo.

Spalva:

Dviejų spalvų (šviesiai pilkos RAL 7035, tamsiai pilkos RAL 7016), **dažyta miltelinu būdu.**

Kitų spalvų pasirinkti negalima.

Aukščio reguliavimo ribos: 675 - 1050 mm

Veleno plotis: 400 mm

Leistinoji apkrova: 200 kg

Svoris: 7,1 kg

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	200 kg
Aukščio reguliavimo ribos	675 - 1050 mm
Svoris	7,1 kg

Veleno plotis	400 mm
Produkto rūšis	Medžiagų laikymo stovas