

FLUKE.

Multimetras su šilumos diagrama, Tipas: 279FC**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

473325 279FC

GTIN

Produktų klasė

47H

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis multimetras **su integruotu termovizoriumi. Problemas su elektra galima lengvai ir greitai aptikti be būtinybės atlikti daug laikui imlių matavimų ir patikrinimų. Fluke Connect** Jūsų matavimo prietaisą per Bluetooth sujungia su išmaniuoju telefonu. Matavimų ir atvaizdų perdavimas ir saugojimas. Krypčių atvaizdavimas ir procesų stebėjimas. Ataskaitų paruošimas ir išsiuntimas el. paštu. 3,5 colio LCD spalvotas ekranas geriausiam duomenų nuskaitymui.

Standartas:**IEC 61010; EN 61326-1****Tiekimo sudėtis:**

Su kintamosios srovės žnyplėmis, matavimo laidais, ličio jonų akumuliatoriumi ir įkrovikliu.

Techninis aprašymas

Sąsaja

TESA Link Connector TLC

Talpa

1 nF – 10 mF

Kintamoji įtampa AC

0,1 mV – 1000 V

Diodų patikra	taip
Dažnis	0,01 Hz – 999 kHz
Matavimo būdas	TRUE RMS
Detektoriaus dydis	80×60 px
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Šiluminis jautrumas	≤0,2 K
Matymo laukas	36×27 mm
Rodmenų apimtis	6000
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Viršįtampio kategorija	III KAT., 1000 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Varža	0,1 Ω – 50 MΩ
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatūra	-20 - 200 °C
Kintamoji srovė AC	0,1 mA – 2500 A
Pagrindinis tikslumas	0,09 %
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Multimetras