

FLUKE.

Multimetras, Tipas: 87V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473322 87V
GTIN	095969586733
Produktų klasė	47H

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas plastikinis korpusas su integruota makštimi. Didelis, gerai įžiūrimas LCD ekranas. Patikimas ir paprastas darbas – **perspėjama, jei matavimo laidai sujungiami blogai**. Tikslūs variklių pavarų įtampos ir dažnio matavimai naudojant dažnio nukreipimo ir kitus elektrinius prietaisus, kurių aukštesnėmis bangomis perteikiamas pagrindinis dažnis. Integruoti reguliuojami filtrai.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su papildomomis funkcijomis, skirti įvairiems naudojimo atvejams ir užtikrinantys didžiausią saugumą.

Standartas:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Tiekimo sudėtis:

Su baterija 081561 6LR61, matavimo laidais ir nuimamu izoliavimo dangteliu. Yra temperatūros jutiklis.

Techninis aprašymas

Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
-------------------------------	------

Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 1000 V
Dažnis	0,05 Hz – 200 kHz
Nuolatinė įtampa DC	0,01 mV – 1000 V
Matavimo būdas	TRUE RMS
Nuolatinė srovė DC	0,1 μA – 10 A
Pagrindinis tikslumas	0,05 %
Varža	0,1 Ω – 50 MΩ
Temperatūra	-200 - 1090 °C
Viršįtampio kategorija	III KAT., 1000 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Rodmenų apimtis	6000
Kintamoji srovė AC	0,1 μA – 10 A
Diodų patikra	taip
Kalibravimas	I7
Kalibravimas	I8
Talpa	0,01 nF – 10 mF
Gamintojo pavadinimas	87V
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Multimetras

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/473322-87V>