



## Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80, Turinys: 0,25l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Produktų klasė	08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo alyva atitinka aukščiausius reikalavimus, nuplaunama vandeniu, klampumas pasirenkamas priklausomai nuo naudojimo pobūdžio.

Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

#### Paskirtis:

Universali **pjovimui** (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei **formos keitimui**. Būtina apdorojant **sunkiai perpjaujamas medžiagas**, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan. Idealiai tinka **spalvotiesiems metalams**.

**Tinka ir tepimui mažais kiekiais**, nes sudėtyje nėra mineralinės alyvos.

### Techninis aprašymas

Užsiliepsnojimo temperatūra	325 °C
Modelis	Purškimo butelis
Spalva	gelsva
Kinematinė klampa	57 mm <sup>2</sup> /s

Užsiliepsnoj. temperat.	> 180 °C
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Forma	skyst.
Talpa	0,25 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva