


Garant**Rupiojo šlifavimo diskas CerRapid, Disko Ø × plotis: 178X7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	560005 178X7
GTIN	4045197718655
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Pasigalandantys **keraminiai grūdėliai (CER)** ir tiksliai parinktas **rišiklis** užtikrina **daug kartų našesnę šaltą šlifavimą**, lyginant su standartiniais rupiojo šlifavimo diskais (A).

- **Didelis našumas, nes greitai nuimamas didelis medžiagos kiekis.**
- **Optimalus balansas tarp minkšto šlifavimo minimalia jėga ir maksimalaus patvarumo.**
- **Rupiojo šlifavimo diskų grūdėlių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.**
- **Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)**
- **Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°**
- **Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.**

Specifikacija:

CER24Q-BF.

Techninis aprašymas

Disko storis	7 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Disko Ø	178 mm
Serija	CerRapid
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Specifikacija	CER24Q-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		

sausasis

tinka