


Garant**Įpjovimo plokštelė neutral., HB9140, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 275003 3 |
| GTIN | 4062406098339 |
| Produktų klasė | 21H |

Aprašymas**Modelis:**

Su nušlifuoti kumštelių dantukais.

Paskirtis:

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026. Ištekimo peiliai Nr. 274170 – 274171.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,08 mm/aps, |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Ašmenys | HM |
| Danga | TiAlN ² |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Įpjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB9140 |
| Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius | 1 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 80 m/min | M |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |