

Garant**Įpjovimo plokštelė neutral., HB9035, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275000 4
GTIN	4062406098322
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Su nušlifuoti kumštelių dantukais.

Paskirtis:

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB9035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		