

Garant GRIDLINE

Pristatoma spinta su varstomomis durimis su pakeltu krašteliu, stalčiais ir ištraukiama lentyna, 26×20G, Aukštis: 1025mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932115 1025
GTIN	4062406098308
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 30×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna.

Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas.

Su 2 × iki galo iki galo ištraukiamais stalčiais 26×20G, keliamoji galia 75 kg. **2 × ištraukiamos lentynos**, keliamoji galia 75 kg.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75,75

Ištraukiamų lentynų skaičius: 2

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Tinkami stalčiai 26×20G.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	850 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	26
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Plotis	750 mm
Svoris	121 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Aukštis	1025 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930633 75
Ištraukiama lentyna75 kg Montavimo aukštis 75 mm	930654 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
	951970 30X28

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių
Matmenys G 30X28

Dengiamasis kilimėlis iš rautytos gumos Matmenys G
30X28

951975 30X28