

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su stumdomomis durimis su pakeltu kraštu, 26×20G,
Aukštis: 1025mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932130 1025
GTIN	4062406098612
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 60×28G. Stumdomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Stalčių 26×20G ir ištraukiamų padėklų 26×20G tvirtinimas žingsniu kas 25 mm galimas iš abiejų pusių.

Nėra atskirų stalčių fiksatoriaus. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas.

Priedai pasirinktinai:

Tinkamos lentynos žr. Nr. 930633 ir Nr. 930635, tinkami ištraukiami padėklai žr. Nr. 930654 ir Nr. 930656.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdomos durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Cokolis Nr. 958080 – 958086 NETINKAMAS.

Techninis aprašymas

Aukštis	1025 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Naud. aukštis	875 mm
Svoris	128 kg
Gylis	700 mm

Gylis G	28
Plotis	1500 mm
Plotis G	60
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių Matmenys G 60X28	951970 60X28
Dengiamasis kilimėlis iš rantytos gumos Matmenys G 60X28	951975 60X28