

**Garant****Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus. Sutaupoma daug laiko** dėl didelio **žingsnio** ir **danties pastūmos**.

**Paskirtis:**

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	23 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 0602..
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	16 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Ø $D_1$ h6	8,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza