

Garant**Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus**. **Sutaupoma daug laiko** dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₁ h6	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm
Ø D ₂	29 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	3 mm

Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza