

Garant**Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212538 32/4 |
| GTIN | 4062406098773 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus. Sutaupoma daug laiko** dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CPHX 09T3.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 3 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 42 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 32 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |
| Koto tipas | su sriegiu |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas |
| Pjovimo technika | HPC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |