

Garant**Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus. Sutaupoma daug laiko** dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 09T3..
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza