


SWISS TOOLS

## Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis: 63/15HPmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	320036 63/15HP
GTIN	2050001772534
Produktų klasė	36D

### Aprašymas

#### Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Atsarginė dalis	P05
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Plokštelės dydis	15
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Koto Ø	63 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinis

Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05

320618 P05

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05

320611 P05