

**HW** *Pickardt* SK

## Rankinis šampavimo įrankis, Šrifto aukštis: 2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085471 2
GTIN	4250191110330
Produktų klasė	08W

### Aprašymas

#### Modelis:

Tikslus šampavimo įrankis skaičių sekoms užrašyti. Sukurtas didelėms apkrovoms. Tvirtinimas naudojant kaištį. Visos dalys nikeluotos cheminiu būdu. Ratukai su 11 ženklų = graviravimas 0 – 9 ir tarpas. Supakuota plastikinėje dėžutėje.

#### Paskirtis:

Skirta iš eilės žymėti medžiagas, kurių **kietumas iki 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pastaba:

Kiti įspaudiklių modeliai, kaip pvz., su automatiniu skaičių parinkimu arba skirtingais šriftų aukščiais tiekiami papildomai užsakius.

### Techninis aprašymas

Atspaudo plotis	23 mm
Ratuko plotis = rašytinio ženklo plotis	3 mm
Šrifto aukštis	2 mm
maksimalus spaudžiamo paviršiaus medžiagos tvirtumas	1500 N/mm <sup>2</sup>
Vietų skaičius	8

Produkto rūšis

Rankinis šampavimo įrankis

---

## Priedai

Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP

085475 GRIP