

HW **Pickardt** AG

Rankinis šampavimo įrankis, Šrifto aukštis: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085471 6
GTIN	4250191110378
Produktų klasė	08W

Aprašymas

Modelis:

Tikslus šampavimo įrankis skaičių sekoms užrašyti. Sukurtas didelėms apkrovoms. Tvirtinimas naudojant kaištį. Visos dalys nikeluotos cheminiu būdu. Ratukai su 11 ženklų = graviravimas 0 – 9 ir tarpas. Supakuota plastikinėje dėžutėje. **Apsauginis dangtelis** sumažina nelaimingų atsitikimų riziką ir tausoja korpusą.

Paskirtis:

Skirta iš eilės žymėti medžiagas, kurių **kietumas iki 1500 N/mm²**.

Pastaba:

Kiti įspaudiklių modeliai, kaip pvz., su automatiniu skaičių parinkimu arba skirtingais šriftų aukščiais tiekiami papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Atspaudo plotis	30 mm
Šrifto aukštis	6 mm
maksimalus spaudžiamo paviršiaus medžiagos tvirtumas	1500 N/mm ²
Ratuko plotis = rašytinio ženklo plotis	4 mm

Vietų skaičius	8
Produkto rūšis	Rankinis štamposimo įrankis

Priedai

Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
--------------------------------------	-------------