

HW Pickardt

**Rankinis šampavimo įrankis, Šrifto aukštis: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085471 5
GTIN	4250191110361
Produktų klasė	08W

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslus šampavimo įrankis skaičių sekoms užrašyti. Sukurtas didelėms apkrovoms. Tvirtinimas naudojant kaitį. Visos dalys nikeluotos cheminiu būdu. Ratukai su 11 ženklų = graviravimas 0 – 9 ir tarpas. Supakuota plastikinėje dėžutėje. **Apsauginis dangtelis** sumažina nelaimingų atsitikimų riziką ir tausoja korpusą.

**Paskirtis:**

Skirta iš eilės žymėti medžiagas, kurių **kietumas iki 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**Pastaba:**

Kiti įspaudiklių modeliai, kaip pvz., su automatiniu skaičių parinkimu arba skirtingais šrifto aukščiais tiekiami papildomai užsakius.

**Techninis aprašymas**

Šrifto aukštis	5 mm
Atspaudo plotis	30 mm
Ratuko plotis = rašytinio ženklo plotis	4 mm
maksimalus spaudžiamo paviršiaus medžiagos tvirtumas	1500 N/mm <sup>2</sup>

Vietų skaičius	8
Produkto rūšis	Rankinis štamposimo įrankis

---

## Priedai

Smūginio spaudo laikiklis Tipas GRIP	085475 GRIP
--------------------------------------	-------------