

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 0810/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	7 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	8,4 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6,4 mm
Laikiklio ISO kodas	A0810H SDQCR/L07
Bendras ilgis L	100 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22,4 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500