

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:
1216/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	39,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A1216M SDQCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500