

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
0810/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Galvutės ilgis L_1	22,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Kakliuko plotis L_4	8,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A0810H SDQCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	6,4 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500