

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
1216/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A1216M SDQCR/L07
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Galvutės ilgis L ₁	39,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500