

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
1012/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A1012K SDQCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Kakliuko plotis L ₄	10,7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	27,5 mm
Naudingasis gylis T	4 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500