

**Garant****Standartinis griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 16 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290356 5
GTIN	4062406099237
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

**Pastaba:**

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,82 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6,35 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	46 mm
Varžtas	290399 1
tinka grioveliams, kurių plotis m	5 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Vidinis aušinimas	taip

Koto ilgis L <sub>s</sub>	40 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis