

**Garant****Griovelių drožiklio laikiklis griovelių drožimo aparatams Kotas EWS + Benz,  
Kai griovelio plotis nuo m: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290351 10
GTIN	4062406099541
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės  $\varnothing$  38,22 mm.)

**Pastaba:**

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing$ $D_{min}$	27,37 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing$ $D_{min}$	27,73 mm
Koto $\varnothing$	16 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	37 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	10; 12 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	14 mm

Varžtas	290399 3
Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	25 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto ilgis $L_s$	30 mm
Kotas	EWS + Benz
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis