

## Garant

### Trumpas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 16 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 4mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	290357 4
GTIN	4062240609920
Produktų klasė	29K

## Aprašymas

### Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

### Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

## Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	28 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	10,71 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	10,91 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	4; 5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	5,35 mm
Varžtas	290399 1
Koto Ø	16 mm

Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	10 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis $L_s$	40 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis