

Garant

Trumpas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 16 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 6mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	290357 6
GTIN	4062406099305
Produktų klasė	29K

Aprašymas
Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorį.**

Techninis aprašymas

Koto Ø	16 mm
Varžtas	290399 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	6; 8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	17,49 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	17,85 mm
Naudingasis ilgis L ₁	39 mm

Pjoviklio laikiklis Ø D ₁	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L _s	40 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis