

**Garant****Trumpas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 20 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290359 3
GTIN	4062406099435
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

**Pastaba:**

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	21 mm
Koto Ø	20 mm
tinka grioveliams, kurių plotis m	3 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	8,36 mm
Varžtas	290399 1
Darbinės dalies ilgis $L_3$	4,2 mm
Pjoviklio laikiklis Ø $D_1$	7,8 mm

Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	50 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis