

Garant**Trumpas griovelių drožiklio laikiklis Ø DS 16 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290357 5 |
| GTIN | 4062406099299 |
| Produktų klasė | 29K |

Aprašymas**Dėmesio:**

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės Ø 38,22 mm.)

Pastaba:

- **Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**
- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikroдинį indikatorių.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 33 mm |
| Varžtas | 290399 1 |
| Koto Ø | 16 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 6,35 mm |
| tinka grioveliams, kurių plotis m | 5 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 12,82 mm |
| Pjoviklio laikiklis Ø D_1 | 12 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Koto ilgis L _s | 40 mm |
| Kotas | Kombinuotas kotas |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |