

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320016 63/16HP
GTIN	2050001771889
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16
Atsarginė dalis	P02
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Koto Ø	63 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinis

Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04

Svirtis Nr. 4 Tipas P02

320612 P02

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01

320618 P01