

SONO  SWISS[®]**Ultragarsinis valymo prietaisas PRESET, Talpa: 1l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082923 1
GTIN	2050001962904
Produktų klasė	04E

Aprašymas**Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Stacionarus prietaisai: PRESET – dengtas nerūdijantysis plienas, skirta dažnai naudojamų detalių saugojimui.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Techninis aprašymas

Didžiausia ultragarso galia	240 W
Plautuvės aukštis	60 mm

Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	ne
Prietaiso ilgis	206 mm
Plautuvės talpa	1 l
Prietaiso aukštis	178 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliui	ne
Šiluminė galia	60 W
Plautuvės plotis	85 mm
Prietaiso plotis	118 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	ne
Plautuvės ilgis	190 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliui	ne
Svoris	2 kg
Įstatomo krepšio plotis	66 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Naudojama galia	90 W
Įstatomo krepšio ilgis	172 mm
Nominalus tūris	0,8 l
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas

Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5
Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK	082931 AK

Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1	082931 1
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10