

SONO  SWISS[®]

Ultragarsinis valymo prietaisas PRESET, Talpa: 12l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082923 12
GTIN	2050001962713
Produktų klasė	04E

Aprašymas

Modelis:

Iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Stacionarūs prietaisai: PRESET – dengtas nerūdijantysis plienas, skirta dažnai naudojamų detalių saugojimui.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Techninis aprašymas

Plautuvės ilgis	297 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	ne

Prietaiso ilgis	355 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliui	ne
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliui	ne
Plautuvės talpa	12 l
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	ne
Plautuvės plotis	238 mm
Plautuvės aukštis	200 mm
Prietaiso plotis	290 mm
Šiluminė galia	800 W
Prietaiso aukštis	320 mm
Svoris	7,3 kg
Didžiausia ultragarso galia	800 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Naudojama galia	1000 W
Įstatomo krepšio plotis	181 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Įstatomo krepšio ilgis	240 mm
Nominalus tūris	9 l
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/082923-12>